

Ventilový terminál MH1

Číslo dílu: 197334

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	2/2, v klidu uzavřen, monostabil. 3/2, v klidu uzavř., monostabil. 3/2, v klidu otevřen, monostabilní
Velikost ventilu	10 mm
Max. normální jmenovitý průtok	10 l/min při 10 mm
Pneumatický pracovní výstup	M3
Provozní tlak	-0.9 bar...8 bar
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Úřad, který vydal certifikát	UL MH19482
Jmenovitá světlost	0.9 mm
Funkce odvětrání	lze škrtit
Princip těsnění	měkké
Konstrukce	Sedlový ventil s vratnou pružinou
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Způsob řízení	přím.
Indikace stavu signálu	LED
Vhodnost pro podtlak	ano
Jmenovité provozní napětí, AC	24 V
Jmenovité provozní napětí DC	12 V 24 V 5 V
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-5 °C...40 °C
Stupeň krytí	IP40 IP65
Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Elektrické ovládání	jednotlivé připojení vícepólový konektor
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	elektrick.
Max. počet pozic pro ventily	24
Konstrukce ventilového terminálu	pevná rozteč