

Spirálová hadice z plastu PUN-8X1,25-S-2-BL

Číslo dílu: 197594

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pracovní délka	2 m
Vnější Ø	8 mm
Délka bloku	0,424 m
Vnitřní Ø	5,7 mm
Průměr svinutí	60 mm
Počet závitů	27
Provozní tlak závislý na teplotě	-0,095 MPa...1 MPa -0,95 bar...10 bar -13,775 psi...145 psi
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0506 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-35 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	140 g
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 8 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm s převlečnou maticí pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm
Barva	modrá
Tvrdost Shore	D 52 +/-3
Materiál hadice	TPE-U(PU)