

Spirálová hadice z plastu PUN-8X1,25-S-1-SW

Číslo dílu: 197608

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pracovní délka	1 m
Vnější Ø	8 mm
Délka bloku	0.304 m
Vnitřní Ø	5.7 mm
Průměr svinutí	60 mm
Počet závitů	12
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0506 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-35 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	65 g
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 8 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm s převlečnou maticí pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm
Barva	černá
Tvrdost Shore	D 52 +/-3
Materiál hadice	TPE-U(PU)