

Spirálová hadice z plastu DUO PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS

Číslo dílu: 197617

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pracovní délka	0.5 m
Vnější Ø	4 mm
Délka bloku	0.268 m
Vnitřní Ø	2.6 mm
Průměr svinutí	25 mm
Počet závitů	20
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0506 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-35 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	25 g
Pneumatické připojení	pro nástrčnou koncovku s vnějším Ø 4 mm pro nátrubek s vnitřním Ø 3 mm s převlečnou maticí pro nástrčnou koncovku s vnitřním průměrem 3 mm
Barva	modrá/černá
Tvrdost Shore	D 52 +/-3
Materiál hadice	TPE-U(PU)