

# Spirálová hadice z plastu DUO PUN-6X1-S-6-DUO-BS

Číslo dílu: 197622

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                         | Hodnota                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pracovní délka                   | 6 m                                                                                                                                    |
| Vnější Ø                         | 6 mm                                                                                                                                   |
| Délka bloku                      | 2.228 m                                                                                                                                |
| Vnitřní Ø                        | 4 mm                                                                                                                                   |
| Průměr svinutí                   | 46 mm                                                                                                                                  |
| Počet závitů                     | 168                                                                                                                                    |
| Provozní tlak závislý na teplotě | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                      |
| Certifikát                       | TÜV                                                                                                                                    |
| Úřad, který vydal certifikát     | B 013277 0506 00                                                                                                                       |
| Provozní médium                  | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]                                                                                           |
| Shoda s LABS                     | VDMA24364-B2-L                                                                                                                         |
| Okolní teplota                   | -35 °C...60 °C                                                                                                                         |
| Hmotnost výrobku                 | 700 g                                                                                                                                  |
| Pneumatické připojení            | pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 6 mm<br>pro nátrubek s vnitřním Ø 4 mm s převlečnou maticí<br>pro nátrubek s vnitřním Ø 4 mm |
| Barva                            | modrá/černá                                                                                                                            |
| Tvrdost Shore                    | D 52 +/-3                                                                                                                              |
| Materiál hadice                  | TPE-U(PU)                                                                                                                              |