

# Spirálová hadice z plastu DUO PUN-12X2-S-6-DUO-BS

Číslo dílu: 197631

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                         | Hodnota                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Pracovní délka                   | 6 m                                                               |
| Vnější Ø                         | 12 mm                                                             |
| Délka bloku                      | 1.76 m                                                            |
| Vnitřní Ø                        | 8 mm                                                              |
| Průměr svinutí                   | 95 mm                                                             |
| Počet závitů                     | 64                                                                |
| Provozní tlak závislý na teplotě | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Certifikát                       | TÜV                                                               |
| Úřad, který vydal certifikát     | B 013277 0506 00                                                  |
| Provozní médium                  | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]                      |
| Shoda s LABS                     | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Okolní teplota                   | -35 °C...60 °C                                                    |
| Hmotnost výrobku                 | 2600 g                                                            |
| Pneumatické připojení            | pro nástrčné připojení s vnějším Ø 12 mm                          |
| Barva                            | modrá/černá                                                       |
| Tvrdost Shore                    | D 52 +/-3                                                         |
| Materiál hadice                  | TPE-U(PU)                                                         |