

Spirálová hadice z plastu PPS-4-7,5-1/4-BL

Číslo dílu: 19798

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pracovní délka	7.5 m
Vnější Ø	6.3 mm
Délka bloku	0.34 m
Vnitřní Ø	4.7 mm
Průměr svinutí	75 mm
Počet závitů	44
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar...21.2 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-30 °C...80 °C
Jmenovitý utahovací moment	11 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	249 g
Připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/4
Pneumatické připojení 2	vnější závit G1/4
Barva	modrá
Materiál připojovacího závitu	mosaz
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál ochrany proti zlomení	ocel pozinkováno
Materiál hadice	PA12-P