


Příruba motoru EAMF-A-48A-80P

Číslo dílu: 2043427

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	324 g
Kód rozhraní motoru In	80P
Kód rozhraní, skříň spojky	48A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS