

Pružná spojka FK-M12

Číslo dílu: 2064

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M12
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi. Výjimku tvoří plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	210 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dutinky	ocel pozinkováno
Materiál tělesa	ocel pozinkováno
Materiál kulového čepu	cementační ocel
Materiál sférické podložky	cementační ocel
Materiál matice	ocel pozinkováno