


Ložiskové těleso LBG-40-R3

Číslo dílu: 2078792

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	1.5 kN
Hmotnost výrobku	300 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál čepu	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál pojistky	silně legovaná nerezová ocel