

Rotační rozdělovač GF-3/8

Číslo dílu: 2095

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	15 mm
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normální průtok 1-2.1 (6->0)	4641 l/min
Normální průtok 1-2.X otevřeno (6->0)	4647 l/min
Normální jmenovitý průtok 1.1-2.1	2969 l/min
Max. otáčky	300 1/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	270 g
Připojení pneumatiky 1	Vnější závit G3/8
Pneumatické připojení 2	vnitřní závit G3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál hřídele	silně legovaná ocel