

Zásuvka rychlospojky

KD4-1/2-A

Číslo dílu: 2145

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	10 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	257 l/min...1337 l/min
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778	278.6 l/min...1449.3 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Jmenovitý utahovací moment	32.5 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	78 g
Připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál pružiny	Vysoce legovaná nerezová ocel
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno
Materiál těsnění závitu	PA66-GF30 / TPE-U
Materiál závitového dílu	mosaz, poniklováno
Materiál vnitřního kroužku	mosaz
Materiál pojistného kroužku	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál kolíků	silně legovaná ocel, nerezová
materiál tělesa ventilu	mosaz
materiál uvolňovací objímky	PP