


Paralelní sada EAMM-U-50-D32-40P-78

Číslo dílu: 2153283

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	50
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	6000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	12.1 kg.mm ²
Moment při chodu naprázdno	0.01 Nm
Přenositelný krouticí moment	1 Nm
Hmotnost výrobku	596 g
Kód rozhraní ovladače	D32B
Kód rozhraní motoru In	40P
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS