

pružná hadice P-19-SW

č. dílu: 2235
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	31 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	200 mm
vnitřní průměr	19 mm
min. poloměr ohybu	60 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-20 ... 80 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.649 kg/m
připojení pneumatiky	für Stecktülle Innen-Ø 19 mm
barva	černý
tvrdost Shore	A 71 +/- 5
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	EPDM SBR