


Osová sada EAMM-A-S48-60G-G2

Číslo dílu: 2256701

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	62.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	5.87 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	12.5 Nm
Hmotnost výrobku	440 g
Kód rozhraní ovladače	S48
Kód rozhraní motoru In	60G
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS