

Přírubový manometr FMA-63-0,25-C

Číslo dílu: 225783

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozsah zobrazení	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
Odpovídá normám	EN 837-3
Jmenovitá velikost manometru	63
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Způsob upevnění	montáž do panelu
Provozní médium	kapalná média plynná média
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	žádný acetylén žádný kyslík
Provozní tlak	0 bar...0.25 bar
Faktor střídavého zatížení	0.9
Faktor trvalého zatížení	0.75
Třída přesnosti měření	1,6
Stupeň krytí	IP43
Teplota média	-20 °C...80 °C
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poloha připojení	na zadní straně uprostřed
Pneumatické připojení	G1/4
Materiál závitového čepu	mosaz
Materiál tělesa	ocel
Materiál průhledového skla	PMMA
Materiál upevňovacího kroužku	ocel
Materiál šroubů	ocel
Hmotnost výrobku	120 g