



Rychloodvětrávací ventil SE-3/4

Číslo dílu: 2280

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	rychlé odvětrání
Připojení pneumatiky 1	G3/4
Pneumatické připojení 2	G 3/4
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů	7500 l/min
Normální jmenovitý průtok přívodu tlaku, 6->5 barů	2500 l/min
Provozní tlak	0.5 bar...10 bar
Okolní teplota	-20 °C...75 °C
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Jmenovitá světlost	19 mm
Montážní poloha	libovoln.
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...75 °C
Hmotnost výrobku	710 g
Pneumatické připojení 3	G3/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR