

Kyvný pohon DRRD-12-180-FH-PA

Číslo dílu: 2282067

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12
Úhel tlumení	32 stupeň
rozsah nastavení úhlu kyvu v každé koncové poloze	+10 / -100 deg
Úhel kyvu	180 stupeň
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	ozubená tyč / pastorek
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	0.8 Nm
Přípustný moment setrvačnosti	0.008 kg.m ²
Hmotnost výrobku	380 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou s vnitřním závitem volitelně:
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hnací hřídele	silně legovaná nerezová ocel
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku hladce eloxovaný