

Pružná spojka CRFK-M12X1,25

Číslo dílu: 2305779

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M12x1,25
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-20 °C...100 °C
max. zatížitelnost	1.5 kN
Hmotnost výrobku	230 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Materiál závitového čepu	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál krytky	EPDM
Materiál matice	silně legovaná ocel, nerezová