


Unášec
DARD-L1-50-M
Číslo dílu: 2349278

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	50
Radiální odchylka +/-	4 mm
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Dlouhodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	3150 N
Hmotnost výrobku	960 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál adaptéru	ocel, pozinkováno
Materiál čepu	ocel
Materiál dutinky	ocel, pozinkováno
Materiál kloubu	ocel, pozinkováno
Materiál šroubů	ocel, potaženo