

Spojovací vedení NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Číslo dílu: 2384165

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	28 g
Elektrické připojení 1	2x úhlová zásuvka, M12, 3 piny
Elektrické připojení 2	úhlový konektor, M8, 4 piny
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	2 A
Délka kabelu	0.2 m
Průměr kabelu	2.9 mm
Konstrukce kabelu	2x 0,14 mm ²
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-25 °C...80 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)