

**Upínací dutinka**  
**EAMH-86-19-C27.3-P**  
Číslo dílu: 2406019

**FESTO**



**Technické údaje**

| Parametr                  | Hodnota                |
|---------------------------|------------------------|
| Velikost                  | 86                     |
| Montážní poloha           | libovoln.              |
| Max. otáčky               | 5000 1/min             |
| Shoda s LABS              | VDMA24364-B2-L         |
| Skladovací teplota        | -25 °C...60 °C         |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 %               |
| Okolní teplota            | -10 °C...60 °C         |
| Moment setrvačnosti       | 7.1 kg.mm <sup>2</sup> |
| Hmotnost výrobku          | 78 g                   |
| Upozornění k materiálu    | v souladu s RoHS       |