


**Adaptační sada**  
**DHAA-G-Q5-40-B6-40**  
Číslo dílu: 2415812

**FESTO**



**Technické údaje**

| Parametr                   | Hodnota                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Velikost                   | 40                                                 |
| Montážní poloha            | libovoln.                                          |
| Třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Hmotnost výrobku           | 550 g                                              |
| Způsob upevnění            | s průchozí dírou a šroubem<br>se středící dutinkou |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS                                   |
| Materiál adaptační desky   | tvárná slitina hliníku                             |
| Materiál šroubů            | ocel                                               |
| Materiál středících prvků  | ocel                                               |