


Přesný redukční ventil LRP-7.0-6

Číslo dílu: 2418761

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Řada	LR
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	předřadně řízený přesný membránový redukční ventil
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
Indikace tlaku	připraven G1/8
Provozní tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
Rozsah regulace tlaku	0.1 bar...6 bar
Max. hystereze tlaku	0.02 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	240 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	200 g
Způsob upevnění	montáž do panelu montáž do vedení s příslušenstvím
Připojení manometru	G1/8
Připojení pneumatiky 1	pro připojovací desku Ø 7 mm
Pneumatické připojení 2	pro připojovací desku Ø 7 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	hliník
Materiál membrány	NBR