

# Upínací dutinka EAMH-145-25-C34

Číslo dílu: 2429593

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                  | Hodnota                 |
|---------------------------|-------------------------|
| Velikost                  | 145                     |
| Montážní poloha           | libovoln.               |
| Max. otáčky               | 4000 1/min              |
| Shoda s LABS              | VDMA24364-B2-L          |
| Skladovací teplota        | -25 °C...60 °C          |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 %                |
| Okolní teplota            | -10 °C...60 °C          |
| Moment setrvačnosti       | 28,1 kg.mm <sup>2</sup> |
| Hmotnost výrobku          | 165 g                   |
| Upozornění k materiálu    | v souladu s RoHS        |