


Osová sada EAMM-A-D100-120G

Číslo dílu: 2449341

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	113.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	4500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	280 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	143 Nm
Hmotnost výrobku	3520 g
Kód rozhraní ovladače	D100
Kód rozhraní motoru In	120G
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS