

Těsnicí kroužek
NPAS-C1-R-G38-P-FD-P10
Číslo dílu: 2652519

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost balení	10
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-] voda (tekutá, bez ledu) vodní pára
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-20 °C...120 °C
Jmenovitý utahovací moment	35 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 10 %
Hmotnost výrobku	0.15 g
Pneumatické připojení	G3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	PEEK