


Vidlicová koncovka SG-M12

Číslo dílu: 2675

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M12
Vychází z norem	ISO 8140
Odpovídá normám	DIN 71752
Připojení závitem	vnitřní závít M12
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi. Výjimku tvoří plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	168 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál čepu	ocel pozinkováno
Materiál vidlice	ocel pozinkováno
Materiál matice	ocel pozinkováno