

Sada dorazu EADP-ES-R3-16

Číslo dílu: 2715501

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	16
Rozsah nastavení úhlu kyvu	0 stupeň...325 stupeň
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Moment setrvačnosti JO	0.35 kg.cm ²
Hmotnost výrobku	100 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dorazů	beryliový bronz, poniklováno
Materiál příruby	tvárná slitina hliníku eloxováno
Materiál držáku	tvárná slitina hliníku eloxován