


## Osová sada EAMM-A-D50-80P-S1

Číslo dílu: 2734289

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                 |
|------------------------------|-------------------------|
| Jmenovitá délka              | 80.7 mm                 |
| Montážní poloha              | libovoln.               |
| Max. otáčky                  | 6000 1/min              |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-zóna III      |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C          |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %                |
| Stupeň krytí                 | IP65                    |
| Okolní teplota               | -10 °C...60 °C          |
| Moment setrvačnosti          | 34.8 kg.mm <sup>2</sup> |
| Přenositelný krouticí moment | 17 Nm                   |
| Hmotnost výrobku             | 890 g                   |
| Kód rozhraní ovladače        | D50                     |
| Kód rozhraní motoru In       | 80P                     |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS        |