

Měchový válec EB-80-20

Číslo dílu: 2748903

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	80
Potřebný montážní Ø	95 mm
Zdvih	20 mm
Max výška, vysunuto	70 mm
Max. úhel naklopení	10 stupeň
Max. přesazení	5 mm
MIn. montážní výška	50 mm
Princip činnosti	jednočinn.
Provozní tlak	0 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-40 °C...70 °C
Síla na návrat do základ. pol.	400 N
Hmotnost výrobku	500 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál měchu	CR
Materiál tělesa	Hliníkový odlitek