


Měchový válec EB-80-45

Číslo dílu: 2748904

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	80
Potřebný montážní Ø	95 mm
Zdvih	45 mm
Max výška, vysunuto	110 mm
Max. úhel naklopení	15 stupeň
Max. přesazení	10 mm
MIn. montážní výška	65 mm
Princip činnosti	jednočinn.
Provozní tlak	0 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-40 °C...70 °C
Síla na návrat do základ. pol.	200 N
Hmotnost výrobku	500 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál měchu	CR
Materiál tělesa	Hliníkový odlitek