


Vodící jednotka EAGF-V2-KF-40-100

Číslo dílu: 2782939

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Zdvih	100 mm
Vůle při změně směru	0 µm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. síla Fy	1000 N
Max. síla Fy, statická	1260 N
Max. síla Fz	1000 N
Max. statická síla Fz na čelistech	1260 N
Max. moment Mx	44 Nm
Max. moment Mx statický	55 Nm
Max. moment My	52 Nm
Max. moment My, statický	65 Nm
Max. moment Mz	52 Nm
Max. moment Mz, statický	65 Nm
Posuvová síla	15 N
Pohybující se hmotnost	1603 g
Hmotnost výrobku	2837 g
Těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm	38 mm
Přídavek těžiště pohybující se hmoty na 10 mm zdvihu	4.2 mm
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodícího prvku	zušlechtěná ocel
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál pohybové desky	ocel