

Upínací dutinka EAMH-86-6-C27.3

Číslo dílu: 2789214

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	86
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	5000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	10.2 kg.mm ²
Hmotnost výrobku	122 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS