


Paralelní sada EAMM-U-70-S48-60G-96

Číslo dílu: 2801627

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	70
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	5000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	118 kg.mm ²
Moment při chodu naprázdno	0.18 Nm
Přenositelný krouticí moment	7 Nm
Hmotnost výrobku	1780 g
Kód rozhraní ovladače	S48
Kód rozhraní motoru In	60G
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS