


Paralelní sada EAMM-U-145-D100-120G-188

Číslo dílu: 2803620

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	145
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	4000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	2270 kg.mm ²
Moment při chodu naprázdno	2 Nm
Přenositelný krouticí moment	50 Nm
Hmotnost výrobku	12000 g
Kód rozhraní ovladače	D100B
Kód rozhraní motoru In	120G
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS