

Přírubové upevnění EAHH-V2-40-R1

Číslo dílu: 2827588

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Vychází z norem	ISO 15552
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Třída čistého prostoru	Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1
max. zatížitelnost	3 kN
Hmotnost výrobku	275 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál desky	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel