


Nástrčná spojka T NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Číslo dílu: 2839846

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-101
Způsob upevnění	lze našroubovat
Hmotnost výrobku	28 g
Elektrické připojení 1	přímá zásuvka M12x1, 5 pinů, kódování A
Elektrické připojení 2	přímý konektor, M12x1, 2 piny, kódování A
Elektrické připojení 3	přímý konektor, M12, 3 piny, kódování A
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	4 A
Odolnost nárazům napětí	1.5 kV
Stupeň krytí	IP65 IP67
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	TPE-U(PUR)
Barva tělesa	černá
Materiál převlečné matice	tlakový odlitek ze zinku poniklováno
Materiál těsnění	FPM
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi pozlaceno