

Připojovací blok MRS-2

Číslo dílu: 2844247

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|---|--|
| Velikost | 2 |
| Max. počet pozic pro ventily | 2 |
| Provozní tlak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Max. utahovací moment, upevnění ventilu | 2.5 Nm |
| Max. utahovací moment, nástěnná montáž | 4 Nm |
| Hmotnost výrobku | 365 g |
| Připojení pneumatiky 1 | G3/8 |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Materiál připojovací desky | Tvárný legovaný hliník, |