

Připojovací blok MRS-4

Číslo dílu: 2844348

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	4
Max. počet pozic pro ventily	4
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	2.5 Nm
Max. utahovací moment, nástěnná montáž	4 Nm
Hmotnost výrobku	650 g
Připojení pneumatiky 1	G3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	Tvárný legovaný hliník,