


Brzdňý odpor CACR-LE2-50-W500

Číslo dílu: 2882342

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	500
Montážní poloha	volné proudění svisle
Impulzní energie brzdňého odporu při 380 V	2000 Ws
Impulzní energie brzdňého odporu při 780 V	1800 Ws
Výkon při 35% ED a 20°C	500 W
Jmenovitý výkon brzdňého odporu	200 W
Jmenovitý výkon brzdňého odporu při 380 V	150 W
Jmenovitý výkon brzdňého odporu při 780 V	120 W
Hodnota odporu	50 Ω
Certifikát	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	550 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou s příslušenstvím volitelně:
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS