


Brzdňý odpor CACR-KL2-40-W2000

Číslo dílu: 2882343

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	500
Montážní poloha	volné proudění svisle
Impulzní energie brzdňého odporu při 380 V	8000 Ws
Impulzní energie brzdňého odporu při 780 V	7200 Ws
Výkon při 35% ED a 20°C	2000 W
Jmenovitý výkon brzdňého odporu	800 W
Jmenovitý výkon brzdňého odporu při 380 V	600 W
Jmenovitý výkon brzdňého odporu při 780 V	480 W
Hodnota odporu	40 Ω
Certifikát	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	2400 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou s příslušenstvím volitelně:
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS