


Kyvná příruba CRSNCS-32

Číslo dílu: 2895920

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	32
Vychází z norem	ISO 15552 (dosud také VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Varianty	vysoká ochrana proti korozi
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	1 kN
Hmotnost výrobku	161 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál ložiska kloubu	PTFE ušlechtilá ocel
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel