


# Osová sada EAMM-A-D60-80G-S1

Číslo dílu: 2946762

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	88.4 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	6000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	34.8 kg.mm <sup>2</sup>
Přenositelný krouticí moment	17 Nm
Hmotnost výrobku	1350 g
Kód rozhraní ovladače	D60
Kód rozhraní motoru In	80G
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS