

Připojovací deska NASE-1/4-NPT-1-ISO

Číslo dílu: 30426

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Délka	6 mm
Provozní tlak	0 bar...16 bar
Certifikát	UL - Recognized (OL)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou
Způsob upevnění ventilu	šroubovací
Připojení řídicího tlaku 12	1/8 NPTF
Připojení řídicího tlaku vzduchu 14	1/8 NPTF
Připojení pneumatiky 1	1/4 NPTF
Pneumatické připojení 2	1/4 NPTF
Pneumatické připojení 3	1/4 NPTF
Pneumatické připojení 4	1/4 NPTF
Připojení pneumatiky 5	1/4 NPTF