


# Připojovací deska NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Číslo dílu: 30427

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                            | Hodnota                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Provozní tlak                       | 0 bar...16 bar                                |
| Certifikát                          | UL - Recognized (OL)                          |
| Provozní médium                     | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| Třída odolnosti korozi KBK          | 2 - mírné nároky na odolnost korozi           |
| Shoda s LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Teplota média                       | -10 °C...60 °C                                |
| Stupeň krytí                        | IP65                                          |
| Okolní teplota                      | -10 °C...60 °C                                |
| Způsob upevnění                     | s průchozí dírou                              |
| Připojení řídicího tlaku 12         | 1/8 NPTF                                      |
| Připojení řídicího tlaku vzduchu 14 | 1/8 NPTF                                      |
| Připojení pneumatiky 1              | 1/4 NPTF                                      |
| Pneumatické připojení 2             | 1/4 NPTF                                      |
| Pneumatické připojení 3             | 1/4 NPTF                                      |
| Pneumatické připojení 4             | 1/4 NPTF                                      |
| Připojení pneumatiky 5              | 1/4 NPTF                                      |