

# kyvný pohon DRQ-100-90-PPV-A

č. dílu: 30596  
výběhový výrobek

FESTO

pro bezdotykové snímání, s nastavitelným tlumením v koncových polohách a převodem ozubenými koly s vymezením vůlí.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	100
úhel tlumení	52 deg
úhel kyvu	90 deg
tolerance v koncových polohách	3 deg
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
montážní poloha	libovol.
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	2.5 ... 10 bar
max. frekvence kyvu při 6 barech	0.9 Hz
provozní režim	dvočinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretický krouticí moment při 6 barech	150 Nm
přípustný moment setrvačnosti	0.2 kgm <sup>2</sup>
hmotnost výrobku	26,800 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G1/2
informace o materiálu hnací hřídele	cementační ocel
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)