

Kyvná příruba SZB-50

Číslo dílu: 30629

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	50
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...90 °C
Hmotnost výrobku	430 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál čepu	ocel, pozinkováno
Materiál ložiska	plast
Materiál šroubů	ocel, pozinkováno
Materiál pojistky	Pružinová ocel, pozinkovaná