

Zásuvka s kabelem KMF-1-230AC-5

Číslo dílu: 30938

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se středovým šroubem M3
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	320 g
Elektrické připojení	zásuvka
Jmenovité provozní napětí, AC	230 V
Připojení ochranného vodiče	k dispozici
Délka kabelu	5 m
Průměr kabelu	6 mm
Konstrukce kabelu	3 x 0,75 mm ²
Stupeň krytí	IP67 podle IEC 60529
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál pláště kabelu	PVC
Materiál tělesa	PC POM
Materiál nástrčných kontaktů	bronz