

Zásuvka s kabelem

KME-1-24-5-LED

Číslo dílu: 30945

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Indikace stavu signálu	žlutá LED
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se středovým šroubem M3
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	280 g
Elektrické připojení 1	úhlová zásuvka, čtyřhranný tvar, 3 piny, tvar C
Elektrické připojení 2	volný konec, 2 vodiče
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	4 A
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Délka kabelu	5 m
Vlastnosti kabelu	pro statická použití
Min. poloměr ohybu kabelu	52 mm
Průměr kabelu	5.2 mm
Tolerance průměru kabelu	± 0,1 mm
Konstrukce kabelu	2x 0,75 mm ²
Stupeň krytí	IP67 podle IEC 60529
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PVC
Materiál tělesa	TPE-U(PU)
Materiál těsnění	NBR
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, postříbřeno